



■ 측정동작도



조작이 용이

- 상하한의 설정이 용이 무단계 조절이 가능
- 헤드부의 안에 엠프가 내장

유지보수가 용이

- 가공부가 없기 때문에 고장날 확률이 극히 적다.
- 소형.경량으로서 접액부는 내부식성에 뛰어나다.

관리가 용이

- 출력단자를 스캔사 및 계전기 회로에 직접, 접촉으로 사용가능 (접점출력 TYPE)
- 연속아날로그 출력 가능
1~5VDC 출력
4~20mA 출력

액체를 구별하지 않는다.

- 대부분의 액체를 측정가능합니다. (특별한 액체라도 대응가능합니다.)
- 파동.거품.부유물의 영향을 받지 않는다.

장착이 용이하다.

- 수지탱크라도 사용 가능
- 탱크용량에 좌우되지 않는 작은공간
- 설치장소를 고민할 필요가 없다.

■ 설치예

